

Garant
Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm


Données de commande

N° commande	260319 12/07
GTIN	4045197652720
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	E12M SDUCR/L07
Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport L ₃	9 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	15 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L ₂	11,6 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D _s	12 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500