

Garant
Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 1012/07mm

Données de commande

N° commande	260332 1012/07
GTIN	4045197652911
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur de collet L ₄	10 mm
Longueur de tête L ₁	28 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D _{min}	15,5 mm
Déport L ₃	9 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	AH1012K SDUCR/L07
Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue D _s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500