

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**

Données de commande

N° commande	260329 10/07
GTIN	4045197652843
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	7 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	13 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	AH10K SDQCR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	7 mm
Longueur de tête L_1	20 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D_s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500