

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm**

Données de commande

N° commande	260319 16/07
GTIN	4045197652737
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	19 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	E16R SDUCR/L07
Taille plaquette	7 mm
Déport L_3	11 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	15,6 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500