



## Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/11mm



### Données de commande

N° commande	260339 25/11
GTIN	4960664579662
Classe d'article	25U

### Description

#### Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue  $D_s$ : 25 mm

Code ISO porte-outils: A25S SDUCR/L11

Angle d'attaque  $\kappa$ : 93 degré

Plaquette adaptée: DC.. 11T3..

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 32 mm

Déport  $L_3$ : 19 mm

### Description technique

Vis pour plaquette	269022 3
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	32 mm
Déport $L_3$	19 mm
Code ISO porte-outils	A25S SDUCR/L11
Longueur de col $L_1$	125 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage $L_2$	24 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré

Ø queue D <sub>s</sub>	25 mm
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Vis de serrage Type 3	269022 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vis de serrage	269406