

**Elingue tubulaire violette 1 000 kg, Longueur utile: 0,5m****Données de commande**

N° commande	086240 0,5
GTIN	8718126206757
Classe d'article	08Z

**Description****Exécution:**

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l'abrasion.

**Utilisation:**

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

**Remarque(s):**

Possibilité de livraison jusqu'au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

**Description technique**

Longueur	1 m
Longueur utile	0,5 m
Largeur d'élingue	46 mm
Charge simple directe WLL	1000 kg
Charge simple nouée WLL	1000 kg
Charge double WLL jusqu'à 7°	2000 kg
Charge double WLL 7° – 45°	1400 kg
Charge double WLL 45° – 60°	1020 kg
Type de produit	Elingues rondes

