

**Garant**
**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11mm**


## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260319 20/11  |
| GTIN             | 4045197652744 |
| Classe d'article | 21T           |

## Description technique

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Code ISO porte-outils                    | E20S SDUCR/L11                  |
| Jeu de vis pour plaquettes               | 269028 8                        |
| Plaquette adaptée                        | DC.. 11T3..                     |
| Taille plaquette                         | 11 mm                           |
| Déport L <sub>3</sub>                    | 13,1 mm                         |
| Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>      | 23,5 mm                         |
| Longueur totale L                        | 250 mm                          |
| Hauteur de serrage L <sub>2</sub>        | 18,9 mm                         |
| Angle d'attaque κ                        | 93 degré                        |
| Ø queue D <sub>s</sub>                   | 20 mm                           |
| Norme                                    | DIN 8024                        |
| Type d'utilisation                       | Gauche                          |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8×D                             |
| Type d'outils                            | Carbure                         |
| Arrosage interne                         | oui                             |
| Utilisation                              | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit                          | Barre d'alésage                 |

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500