

**Garant**
**Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 1216/07mm**

**Données de commande**

N° commande	260332 1216/07
GTIN	4045197652935
Classe d'article	21T

**Description technique**

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Déport $L_3$	11 mm
Code ISO porte-outils	AH1216M SDUCR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	19,5 mm
Largeur de collet $L_4$	12 mm
Longueur de tête $L_1$	36 mm
Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage $L_2$	15 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue $D_s$	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500