

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm


Données de commande

N° commande	260342 10/07
GTIN	4045197656032
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête L_1	40 mm
Taille plaquette	7 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	13,5 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	A10K SDUCR/L07
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500