

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm**

Données de commande

N° commande	260329 16/07
GTIN	4045197652867
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	20 mm
Longueur de tête L_1	30 mm
Code ISO porte-outils	AH16Q SDQCR/L07
Déport L_3	10 mm
Taille plaquette	7 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D_s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500