

Garant
Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/11 mm


Données de commande

N° commande	260333 25/11
GTIN	4045197653048
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur de col L_1	125 mm
Code ISO porte-outils	AH25R SDUCR/L11
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Déport L_3	16 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	23 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_s	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500