

Garant
Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaque: 8/07mm


Données de commande

N° commande	260318 8/07
GTIN	4045197652652
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D_{min}	12,5 mm
Déport L_3	7,5 mm
Taille plaque	7 mm
Plaque adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	E08K SDUCR/L07
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	7,6 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500