



SNMG 120404 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130



Données de commande

N° commande	251263 HBX130
GTIN	4045197664457
Classe d'article	22D

Description

SNMG 120404 Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130
 Brise-copeaux: MM
 Prof. coupe a_p : 1 - 5 mm
 Avance f: 0,1 - 0,5 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	1 - 5 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	MM
Application principale	M
Nuance	HBX130
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils QuickTurn
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Porte-outils à levier
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Nombre de changements/dents	8
Affectation des plaquettes	neutre