

Garant
Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm

Données de commande

N° commande	260332 16/07
GTIN	4045197652942
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de col L ₁	80 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	20 mm
Déport L ₃	10 mm
Code ISO porte-outils	AH16Q SDUCR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D _s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500