

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm**

## Données de commande

N° commande	260342 12/07
GTIN	4045197653079
Classe d'article	21T

## Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	A12L SDUCR/L07
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	16 mm
Taille plaquette	7 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Déport $L_3$	9 mm
Longueur totale L	140 mm
Hauteur de serrage $L_2$	11 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Ø queue $D_s$	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500

---