

Garant
Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm


Données de commande

N° commande	260329 20/11
GTIN	4045197652874
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	AH20R SDQCR/L11
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur de tête L_1	40 mm
Déport L_3	12,5 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	18 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D_s	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500