

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm**

Données de commande

N° commande	260342 16/07
GTIN	4045197653086
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A16Q SDUCR/L07
Ø pré-perçage min. D_{min}	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	7 mm
Déport L_3	11 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L_2	14 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500