

Garant
Jeu de barres d'alésage HSS, Gauche

Données de commande

N° commande	260335
GTIN	4045197653062
Classe d'article	29W

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	AH1216M SDUCR/L07
Code ISO porte-outils	AH1012K SDUCR/L07
Code ISO porte-outils	AH0810H SDUCR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D_{min}	12,5 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	15,5 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	19,5 mm
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Déport L_3	7 mm
Déport L_3	9 mm
Déport L_3	11 mm

Longueur de tête L ₁	22 mm
Longueur de tête L ₁	28 mm
Longueur de tête L ₁	36 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur totale L	150 mm
Largeur de collet L ₄	8 mm
Largeur de collet L ₄	10 mm
Largeur de collet L ₄	12 mm
Profondeur utile T	5 mm
Profondeur utile T	5 mm
Profondeur utile T	5 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Barre d'alésage HSS Ø queue / dim. plaquette 1216/07 mm	260333 1216/07
Barre d'alésage HSS Ø queue / dim. plaquette 8/07 mm	260333 8/07
Barre d'alésage HSS Ø queue / dim. plaquette 1012/07 mm	260333 1012/07
Barre d'alésage HSS Ø queue / dim. plaquette 0810/07 mm	260333 0810/07