

**Garant**
**Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/11 mm**

**Données de commande**

N° commande	260332 25/11
GTIN	4045197652966
Classe d'article	21T

**Description technique**

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	32 mm
Code ISO porte-outils	AH25R SDUCR/L11
Longueur de col $L_1$	125 mm
Déport $L_3$	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur totale $L$	200 mm
Hauteur de serrage $L_2$	23 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Ø queue $D_s$	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500