

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm**

Données de commande

N° commande	260342 20/11
GTIN	4045197653093
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Déport L ₃	13 mm
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Code ISO porte-outils	A20R SDUCR/L11
Ø pré-perçage min. D _{min}	25 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	18 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D _s	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
