


**SNMG 150612, Nuance: CA510**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 251363 CA510  |
| GTIN             | 4960664698783 |
| Classe d'article | 25E           |

**Description**

SNMG 150612 CA510 Rayon d'angle: 1,2 mm  
 Nuance: CA510  
 Brise-copeaux: PH  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 10 mm  
 Avance f: 0,25 - 0,8 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 450 m/min

**Description technique**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Brise-copeaux          | PH               |
| Rayon d'angle          | 1,2 mm           |
| Application principale | P                |
| Avance f               | 0,25 - 0,8 mm/tr |
| Condition de coupe     | Continue         |
| Prof. coupe $a_p$      | 1 - 10 mm        |
| Nuance                 | CA510            |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 80 - 450 m/min          |
| Classement finition/ébauche                   | Ebauche                 |
| Type d'outils                                 | Carbure                 |
| Code ISO plaquette                            | SNMG 150612             |
| Nombre de changements/dents                   | 8                       |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage |