



## Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11mm



### Données de commande

N° commande	260339 20/11
GTIN	4960664579648
Classe d'article	25U

### Description

#### Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue  $D_s$ : 20 mm

Code ISO porte-outils: A20R SDUCR/L11

Angle d'attaque  $\kappa$ : 93 degré

Plaquette adaptée: DC.. 11T3..

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 27 mm

Déport  $L_3$ : 16,5 mm

### Description technique

Déport $L_3$	16,5 mm
Code ISO porte-outils	A20R SDUCR/L11
Taille plaquette	11 mm
Vis pour plaquette	269022 3
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	27 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur de col $L_1$	100 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage $L_2$	19 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré

Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vis de serrage Type 3	269022 3
Vis de serrage	269406
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500