

# Yale

**Elingue tubulaire jaune 3 000 kg, Longueur utile: 1m**



## Données de commande

N° commande	086160 1
GTIN	4025092302197
Classe d'article	08Z

## Description

### Exécution:

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l'abrasion.

### Utilisation:

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

### Remarque(s):

Possibilité de livraison jusqu'au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

## Description technique

Longueur utile	1 m
Longueur	2 m
Largeur d'élingue	60 mm
Charge simple directe WLL	3000 kg
Charge simple nouée WLL	2400 kg
Charge double WLL jusqu'à 7°	6000 kg
Charge double WLL 7° – 45°	4200 kg
Charge double WLL 45° – 60°	3000 kg
Type de produit	Elingues rondes

