

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 0810/07mm****Données de commande**

N° commande	260333 0810/07
GTIN	4045197652973
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête L ₁	22 mm
Largeur de collet L ₄	8 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	12,5 mm
Code ISO porte-outils	AH0810H SDUCR/L07
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Déport L ₃	7 mm
Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue D _s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500