

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/11 mm


Données de commande

N° commande	260342 25/11
GTIN	4045197653109
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A25R SDUCR/L11
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Taille plaquette	11 mm
Déport L_3	17 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500