

**Garant**
**Porte-outils à vis eco, Gauche, Carré / plaquette: 25/16mm**

**Données de commande**

N° commande	251403 25/16
GTIN	4045197657084
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: MTJNR/L 2525X16

Plaquette adaptée: TN.. 1604..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 32 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 32 mm

Longueur totale L: 103,5 mm

Jeu de vis: 259023 1

**Description technique**

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Taille plaquette	16 mm
Code ISO porte-outils	MTJNR/L 2525X16
Jeu de vis	259023 1

Bride de serrage	259038 1
Sous-plaquette	259031 31
Plaquette adaptée	TN.. 1604..
Goupille	259049 1
Longueur de tête L <sub>1</sub>	32 mm
Taille de queue	25 mm
Longueur totale L	103,5 mm
Type d'utilisation	Gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Sous-plaquette Type 31	259031 31
PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Jeu de vis 10 pièces Type 1	259023 1
Bride de serrage Type 1	259038 1
Goupille Type 1	259049 1