



Corps de base KOMET TwinKom® pour double lame sans réglage axial avec queue ABS®, courte, Ø Dmin – Ø Dmax: 30-41mm



Données de commande

N° commande	236680 30-41
GTIN	4047109262003
Classe d'article	24F

Description

Exécution:

- Les porte-outils à réglage radial pour une double coupe optimale permettent également de les transformer en outils étagés pour des profondeurs de coupe plus élevées.
- Construction compacte.
- Gicleur réglable pour un arrosage précis sur les arêtes.
- Pour opérations d'alésage profond, les goujures hélicoïdales assurent une bonne évacuation des copeaux.
- Compatibles avec un système de lubrification à quantité minimale monocanal

Remarque(s):

Porte-lame et plaquettes à commander séparément.

Autres modèles et dimensions avec réglage axial disponibles sur demande.

Exemple de commande:

1x 236680 réf. 24–32 – Corps de base pour doubles lames G01.

2x 236684 réf. 24–32 – Cartouches porte plaquettes pour doubles lames.

10x 236520 réf. 18–010 – Plaquettes pour utilisation universelle (nuance BK8425).

Description technique

Longueur totale L_{tot}	50 mm
Plage $\varnothing D_{min}$ - D_{max}	30 - 41 mm

Ø queue ABS® D _s	25 mm
Exécution	courte
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	convexe
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames $\alpha = 90^\circ$ Ebauche Porte-outils 30-41	236686 30-41
Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames $\alpha = 90^\circ$ Finition Porte-outils 30-41	236688 30-41
Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames $\alpha = 80^\circ$ Ebauche Porte-outils 30-41	236685 30-41
Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames $\alpha = 80^\circ$ Ebauche Porte-outils 30-41	236684 30-41