

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 32/11 mm**

Données de commande

N° commande	260342 32/11
GTIN	4045197656049
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Code ISO porte-outils	A32S SDUCR/L11
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Sous-plaquette	269005 3
Déport L_3	22 mm
Taille plaquette	11 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_5	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Sous-plaquette Type 3

269005 3

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500