

**SNMG 120408, Nuance: CA6525****Données de commande**

N° commande	251254 CA6525
GTIN	4960664471874
Classe d'article	25E

Description

SNMG 120408 CA6525 Rayon d'angle: 0,8 mm
Nuance: CA6525
Brise-copeaux: MS
Prof. coupe a_p : 0,8 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	MS
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,35 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,8 - 4 mm
Application principale	M
Nuance	CA6525

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage