



**Corps de base KOMET TwinKom® pour double lame sans réglage axial avec queue ABS®, courte, Ø Dmin – Ø Dmax: 51-71mm**



## Données de commande

N° commande	236680 51-71
GTIN	4047109262041
Classe d'article	24F

## Description

### Exécution:

- Les porte-outils à réglage radial pour une double coupe optimale permettent également de les transformer en outils étagés pour des profondeurs de coupe plus élevées.
- Construction compacte.
- Gicleur réglable pour un arrosage précis sur les arêtes.
- Pour opérations d'alésage profond, les goujures hélicoïdales assurent une bonne évacuation des copeaux.
- Compatibles avec un système de lubrification à quantité minimale monocanal

### Remarque(s):

**Porte-lame et plaquettes à commander séparément.**

Autres modèles et dimensions avec réglage axial disponibles sur demande.

### Exemple de commande:

1x 236680 réf. 24–32 – Corps de base pour doubles lames G01.

2x 236684 réf. 24–32 – Cartouches porte plaquettes pour doubles lames.

10x 236520 réf. 18–010 – Plaquettes pour utilisation universelle (nuance BK8425).

## Description technique

Plage Ø D <sub>min</sub> -D <sub>max</sub>	51 - 71 mm
Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	40 mm

Longueur totale $L_{tot}$	60 mm
Exécution	courte
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	convexe
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

## Accessoires

Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames $\alpha = 90^\circ$ Ebauche Porte-outils 51-71	236686 51-71
Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames $\alpha = 90^\circ$ Finition Porte-outils 51-71	236688 51-71
Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames $\alpha = 80^\circ$ Ebauche Porte-outils 51-71	236685 51-71
Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames $\alpha = 80^\circ$ Ebauche Porte-outils 51-71	236684 51-71