



## Corps de base KOMET TwinKom® pour double lame sans réglage axial avec queue ABS®, longue, Ø Dmin – Ø Dmax: 83-124mm



### Données de commande

N° commande	236682 83-124
GTIN	4047109262096
Classe d'article	24F

### Description

#### Exécution:

- Les porte-outils à réglage radial pour une double coupe optimale permettent également de les transformer en outils étagés pour des profondeurs de coupe plus élevées.
- Construction compacte.
- Gicleur réglable pour un arrosage précis sur les arêtes.
- Pour opérations d'alésage profond, les goujures hélicoïdales assurent une bonne évacuation des copeaux.
- Compatibles avec un système de lubrification à quantité minimale monocanal

#### Remarque(s):

#### Porte-lame et plaquettes à commander séparément.

Autres modèles et dimensions avec réglage axial disponibles sur demande.

#### Exemple de commande:

1× 236680 réf. 24–32 – Corps de base pour doubles lames G01.

2× 236684 réf. 24–32 – Cartouches porte plaquettes pour doubles lames.

10× 236520 réf. 18–010 – Plaquettes pour utilisation universelle (nuance BK8425).

### Description technique

Longueur de col L <sub>2</sub>	16,5 mm
Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	80 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	155 mm
Plage Ø D <sub>min</sub> -D <sub>max</sub>	83 - 124 mm

Exécution	longue
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	convexe
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche