

Elingue tubulaire rouge 5 000 kg, Longueur utile: 3m



Données de commande

N° commande	086275 3
GTIN	4049924501756
Classe d'article	08Z

Description

Exécution:

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l'abrasion.

Utilisation:

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

Remarque(s):

Possibilité de livraison jusqu'au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

Description technique

Longueur utile	3 m
Longueur	6 m
Largeur d'élingue	72 mm
Charge simple directe WLL	5000 kg
Charge simple nouée WLL	4000 kg
Charge double WLL jusqu'à 7°	10000 kg
Charge double WLL 7° – 45°	7000 kg
Charge double WLL 45° – 60°	5000 kg
Type de produit	Elingues rondes

