



## Corps de base KOMET TwinKom® pour double lame sans réglage axial avec queue ABS®, longue, Ø Dmin – Ø Dmax: 109-167 mm



### Données de commande

N° commande	236682 109-167
GTIN	4047109262119
Classe d'article	24F

### Description

#### Exécution:

- Les porte-outils à réglage radial pour une double coupe optimale permettent également de les transformer en outils étagés pour des profondeurs de coupe plus élevées.
- Construction compacte.
- Gicleur réglable pour un arrosage précis sur les arêtes.
- Pour opérations d'alésage profond, les goujures hélicoïdales assurent une bonne évacuation des copeaux.
- Compatibles avec un système de lubrification à quantité minimale monocanal

Avec réglage axial.

#### Remarque(s):

**Porte-lame et plaquettes à commander séparément.**

Autres modèles et dimensions avec réglage axial disponibles sur demande.

#### Exemple de commande:

1x 236680 réf. 24–32 – Corps de base pour doubles lames G01.

2x 236684 réf. 24–32 – Cartouches porte plaquettes pour doubles lames.

10x 236520 réf. 18–010 – Plaquettes pour utilisation universelle (nuance BK8425).

Arrosage interne: oui

Longueur totale  $L_{tot}$ : 175 mm

Ø queue ABS®  $D_s$ : 80 mm

### Description technique

Longueur totale $L_{tot}$	175 mm
Ø queue ABS® $D_s$	80 mm

Plage $\varnothing D_{\min}$ - $D_{\max}$	109 - 167 mm
Exécution	longue
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	convexe
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche