



SNMG 120404 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020



Données de commande

N° commande	251263 HBX020
GTIN	4045197664433
Classe d'article	22D

Description

SNMG 120404 Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020
 Brise-copeaux: PM
 Prof. coupe a_p : 1 - 5 mm
 Avance f: 0,1 - 0,5 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 300 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	1 - 5 mm
Brise-copeaux	PM
Application principale	P
Nuance	HBX020
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 300 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils QuickTurn
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Porte-outils à levier
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Nombre de changements/dents	8
Affectation des plaquettes	neutre