



Corps de base KOMET TwinKom® pour double lame sans réglage axial avec queue ABS®, courte, Ø Dmin – Ø Dmax: 139-215mm



Données de commande

N° commande	236680 139-215
GTIN	4047109262126
Classe d'article	24F

Description

Exécution:

- Les porte-outils à réglage radial pour une double coupe optimale permettent également de les transformer en outils étagés pour des profondeurs de coupe plus élevées.
- Construction compacte.
- Gicleur réglable pour un arrosage précis sur les arêtes.
- Pour opérations d'alésage profond, les goujures hélicoïdales assurent une bonne évacuation des copeaux.
- Compatibles avec un système de lubrification à quantité minimale monocanal

Avec réglage axial.

Remarque(s):

Porte-lame et plaquettes à commander séparément.

Autres modèles et dimensions avec réglage axial disponibles sur demande.

Exemple de commande:

1× 236680 réf. 24–32 – Corps de base pour doubles lames G01.

2× 236684 réf. 24–32 – Cartouches porte plaquettes pour doubles lames.

10× 236520 réf. 18–010 – Plaquettes pour utilisation universelle (nuance BK8425).

Arrosage interne: oui

Longueur totale L_{tot} : 125 mm

Ø queue ABS® D_s : 100 mm

Description technique

Plage $\varnothing D_{\min}$ - D_{\max}	139 - 215 mm
Longueur totale L_{tot}	125 mm
\varnothing queue ABS® D_s	100 mm
Exécution	courte
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	convexe
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche