


WNMG 080408 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020

Données de commande

N° commande	252138 HBX020
GTIN	4045197665867
Classe d'article	22D

Description

WNMG 080408 Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 1 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 300 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 300 m/min
Brise-copeaux	PM
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	1 - 5 mm
Nuance	HBX020

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Tête de coupe
Série	Porte-outils à levier
Série	Barre d'alésage
Série	Porte-outils QuickTurn
Série	Porte-outils eco-QT/eco
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Nombre de changements/dents	6
Affectation des plaquettes	neutre