

**WNMG 080412, Nuance: CA6525****Données de commande**

N° commande	252116 CA6525
GTIN	4960664472345
Classe d'article	25E

**Description**

WNMG 080412 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MS

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,8 - 4 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 220 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	0,8 - 4 mm
Application principale	M
Rayon d'angle	1,2 mm
Brise-copeaux	MS
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,35 mm/tr

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaque	WNMG 080412
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaque pour tournage