


WN.G 080408, Nuance: CA6525


Données de commande

N° commande	252114 CA6525
GTIN	4960664472338
Classe d'article	25E

Description

WN.G 080408 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MS

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,8 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,35 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

Application principale	M
Brise-copeaux	MS
Prof. coupe a_p	0,8 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Avance f	0,1 - 0,35 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage