

HOLEX®
WNMG 080408 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130

Données de commande

N° commande	252138 HBX130
GTIN	4045197665881
Classe d'article	22D

Description

WNMG 080408 Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130

Brise-copeaux: MM

 Prof. coupe a_p : 1 - 4,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	MM
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Prof. coupe a_p	1 - 4,5 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HBX130

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Tête de coupe
Série	Porte-outils à levier
Série	Barre d'alésage
Série	Porte-outils eco-QT/eco
Série	Porte-outils QuickTurn
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Nombre de changements/dents	6
Affectation des plaquettes	neutre