

**WN.G 080404, Nuance: CA4515**

Données de commande

N° commande	252112 CA4515
GTIN	4960664600410
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	STD
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 360 m/min
Avance f	0,05 - 0,7 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 4,2 mm
Application principale	K
Nuance	CA4515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage