



WN.G 080408, Nuance: CA4515



Données de commande

N° commande	252114 CA4515
GTIN	4960664600427
Classe d'article	25E

Description

WNMG 080408 CA4515 Nuance: CA4515

Brise-copeaux: STD

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4,2 mm

Avance f: 0,05 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 360 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 360 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 4,2 mm
Brise-copeaux	STD
Application principale	K
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,05 - 0,7 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA4515

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage