

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm**

Données de commande

N° commande	260343 16/07
GTIN	4045197653123
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D_{min}	20 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SDUCR/L07
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L_2	14 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500