


**WN.G 080404, Nuance: KW10**


## Données de commande

N° commande	252112 KW10
GTIN	4960664246588
Classe d'article	25E

## Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	1 - 4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 400 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,35 mm/tr
Brise-copeaux	AH
Application principale	N
Nuance	KW10
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Nombre de changements/dents	6

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage