

Garant**DC. T 11T308, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	260361 HB7020
GTIN	4045197699459
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T308 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mmAvance f : 0,05 - 0,2 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 400 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Brise-copeaux	SS
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage