

**Garant****DC.T 070204, Nuance: HB7020**

## Données de commande

N° commande	260353 HB7020
GTIN	4045197699428
Classe d'article	21G

## Description

DC.T 070204 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 150 - 400 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 400 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,2 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm

Brise-copeaux	SS
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage