

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/11 mm**

Données de commande

N° commande	260343 25/11
GTIN	4045197653147
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	17 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	A25R SDUCR/L11
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500