

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 32/11 mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260343 32/11 |
| GTIN | 4045197656018 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--|----------------|
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 2 |
| Vis pour sous-plaquette | 269013 2 |
| Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. |
| Sous-plaquette | 269005 3 |
| Déport L ₃ | 22 mm |
| Code ISO porte-outils | A32S SDUCR/L11 |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 40 mm |
| Taille plaquette | 11 mm |
| Longueur totale L | 250 mm |
| Hauteur de serrage L ₂ | 31 mm |
| Angle d'attaque κ | 93 degré |
| Ø queue D _s | 32 mm |
| Norme | DIN 8024 |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D |
| Arrosage interne | oui |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit | Barre d'alésage |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Jeu de vis pour plaquettes Type 8 | 269028 8 |
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15 | 674248 TX15 |
| Sous-plaquette Type 3 | 269005 3 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |