

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 32/16mm**

Données de commande

N° commande	251416 32/16
GTIN	4045197650955
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Code ISO porte-outils	A32S PTFNR/L 16
Plaquette adaptée	TN.. 1604..
Jeu de ressorts	259044 5
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Vis de levier	259018 6
Sous-plaquette	259031 34
Taille plaquette	16 mm
Déport L_3	22 mm
Levier	259015 9
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D_5	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Jeu de ressorts 10 pièces Type 5	259044 5
Sous-plaquette Type 34	259031 34
Levier Type 9	259015 9
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500