

**HOLEX®**
**WNMG 060404 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130**

**Données de commande**

N° commande	252132 HBX130
GTIN	4045197665805
Classe d'article	22D

**Description**

WNMG 060404 Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130

Brise-copeaux: MM

 Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

**Description technique**

Avance f	0,05 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Prof. coupe $a_p$	1 - 4,5 mm
Nuance	HBX130

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Tête de coupe
Série	Porte-outils à levier
Série	Barre d'alésage
Série	Porte-outils eco-QT/eco
Série	Porte-outils QuickTurn
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Nombre de changements/dents	6
Affectation des plaquettes	neutre