

**Jeu de barres d'alésage en acier avec Al, à droite, Type: SET11****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260346 SET11 |
| GTIN | 4045197657749 |
| Classe d'article | 29W |

Description**Livraison:**

En coffret plastique.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: A20R SDUCR/L11

Code ISO porte-outils: A16Q SDUCR/L11

Code ISO porte-outils: A25R SDUCR/L11

Plaquette adaptée: DC.. 11T3..

Ø pré-perçage min. D_{\min} : 25 mm

Ø pré-perçage min. D_{\min} : 27 mm

Description technique

| | |
|----------------------------|----------------|
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 8 |
| Code ISO porte-outils | A20R SDUCR/L11 |
| Code ISO porte-outils | A16Q SDUCR/L11 |
| Code ISO porte-outils | A25R SDUCR/L11 |
| Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. |

| | |
|--|-----------------|
| Hauteur de serrage L ₂ | 15 mm |
| Hauteur de serrage L ₂ | 18 mm |
| Hauteur de serrage L ₂ | 23 mm |
| Déport L ₃ | 13,6 mm |
| Déport L ₃ | 16 mm |
| Déport L ₃ | 18,5 mm |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 25 mm |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 27 mm |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 32 mm |
| Longueur totale L | 180 mm |
| Longueur totale L | 200 mm |
| Longueur totale L | 200 mm |
| Type d'utilisation | à droite |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D |
| Norme | DIN 8024 |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Barre d'alésage |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Jeu de vis pour plaquettes Type 14 | 269028 14 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659906 500 |
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15 | 674248 TX15 |
| Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces | 269420 |
| Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 25/11 mm | 260342 25/11 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |